

曝光

自动

自开-1关

3

60Hz

平均

2

补偿级

限制

范围

式光补偿增益闪光态

模曝光补偿背增抗测动



选择选项
修改

[菜单] 返回

颜色

模式

自动

+2

+1

100%

7

高

平衡
调调
度

微微
和调
平

白红
蓝饱
色色
白

灵敏度



选择选项
修改

[菜单] 返回

图 像

7

7

4

关

关

关

Ext

默 认

度

转

转

式

翻

翻

模

度

比

度

平

直

白

玛

格

亮

对

锐

水

垂

黑

伽

风



选

修

单

择

改

返

选

回

菜

项

回

单

景 闭

开前高开关关225

度 时 图 像 冻 结
速 变 度 焦 速 度

P/T/Z

例域感息位焦位位
比区敏信置变置置
深焦焦示预字预预
景聚聚显调数调调

▲▼ 选 择 选 项
◀▶ 修 改
[菜 单] 返 回

噪声抑制

▶ 2D降噪
3D降噪

自动
自动



选择选项
修改

[菜单] 返回

设置

▶ 语言	中文
视频制式	1080P60
USB模式	等时传输
菜单镜像	关
USB音频	开
UVC H264	开

▲▼	选择选项
◀▶	修改
[Home]	确认
[菜单]	返回

通信设置

► 协议 VISCA
V地址 1
V地址固定 关
组网模式 串联
波特率 9600

▲▼ 选择选项
◀▶ 修改
[菜单] 返回

